



SES pneumaticky řízené krimpování pro izolované a neizolované dutinky čelisti pro čelní a boční lemování




SES

• Ruční a pneumaticky ovládané stroje

- Přesné krimpování.
- Ergonomicky navržený nástroj s nízkou hmotností.
- Tvarování podle evropské normy EN 50027.
- Čelisti z tvrzené oceli.

Váha: 450 g.
Tlak: 4 to 6 bar
Délka x průměr: 190 x 44 mm


typ	obj. kód	krimpování (mm ²)	
Kompletní mechanismus			
SES-AC 25	0725 0010 000	0,25-2,5	1
SES-AC 100	0725 0030 000	4-10	1
Magnetický držák			
SES-1 DX	0725 0060 000		1



čelní ovládání pro
krimpování izolova-
ných nebo neizolova-
ných dutinek



boční ovládání pro
rychlé krimpování
pro izolované
dutinky



magnetický držák

- Dodává se s nožním pedálem.
- Bezproblémové krimpování středních a velkých dutinek.
- Práce bez rukou.

Rozměry: 135 x 200 x 75 mm
Váha: 1000 g
Tlak vzduchu: 4 to 6 bar

• SES-AC 25 T krabička na dutinky

typ	obj. kód	krimpování (mm ²)	
Nástroj s pedálem a krabičkou			
SES-AC 25 T	0725 0020 000	0,25-2,5	1





MC25 stripper and crimper



MC25


Díky své rukojeti je malá hmotnost a skutečnost že nevyžaduje stlačený vzduch, tak se může snadno pohybovat mezi různými pracovišti. Veškeré příslušenství je přehledně uspořádáno v kufru, který je dodáván s krimpovacím zařízením.

MC 25 zpracovává koncovky 0,5 až 2,5 mm² a standardní délkou 8 mm.

Odizolovací jednotka je vybavena V-lopátkami. Může být použit pro většinu komerčně dostupných vodičů do 2,5 mm². Zviněné zásobník koncovek se přivádějí do stroje pomocí dávkovače umístěného na jeho pravé straně.

Parametry:

Připojení:	230 V AC/50 Hz
Napájení:	80 VA
Odizol. průměr:	0,5 - 2,5 mm ² , 20 - 14 AWG
Koncovky:	připojeno na pásku
Krimpování:	lichoběžníkové
Cyklus:	kolem 1,5 s
Jednotka:	mikroprocesorem řízená vačková jednotka
Display:	LCD display
Změna koncovky:	pod 10 s
Rozměry:	
Délka	320 mm
Šířka	165 mm
Výška	270 mm
Váha	12 kg



Pro více informací kontaktujte naše technické oddělení.

Prodává se pouze ve Francii.



D6/4-03





Univerzální nástroj pro řezání - odizolování kroucení - krimpování

SES Jokari-Quadro



SES-JOKARI QUADRO Plus

Univerzální nástroj pro přesnou manipulaci s dutinkami pro dráty 0,5 až 2,5 mm².
4 funkce nástroje pro řezání, odizolování, kroucení a krimpování.

SES-JOKARI QUADRO Plus pro kabely.

- Řezání:** Výkonná řezačka drátu pro dráty 0,5 až 2,5 mm².
- Odizolování:** Přesné odizolování vodičů 0,5 až 2,5 mm².
- Kroucení:** Zabraňuje sestřihu vodičů a umožňuje čisté vložení vodičů do dutinek.
- Krimpování:** Přesné krimpování vodičů 0,5 až 2,5 mm² trapézovým lisováním s malým úsilím díky vysokému převodovému poměru.
Špička je oddělena od koleje se současným působením čepele s průřezem.
- Výhoda:** Rychlé nasazení dutinek do zásobníku.



typ	obj. kód	krimpování mm ²	
SES-JOKARI QUADRO Plus Kufr	0710 0510 000	0,5 - 0,75 - 1 1,5 - 2,5	1
Obsah: 1 nástroj, 3 zásobníky			
Náhradní zásobník	0710 0512 000		1




typ	obj. kód		
Balené dutinky na pásku (bolsas de 10 cadenas)			
0,5 mm² - bílá	0649 0105 001	10 x 50 dutinky	
0,75 mm² - modrá	0649 0110 002	10 x 50 dutinky	
1 mm² - červená	0649 0115 007	10 x 50 dutinky	
1,5 mm² - černá	0649 0120 010	10 x 50 dutinky	
2,5 mm² - šedá	0649 0130 013	10 x 50 dutinky	




Instrukce:



1. Zkraťte kabel na požadovanou délku.



2. Odizolujte kabel, nastavení se provede automaticky podle průřezu kabelu.



3. Utažením svorky a současným tahem za kabel zkroutíte kabel, aby se uvolnila izolace.



4. Nastavení průřezu kabelu:
Pro průřez kabelu 0,5 a 0,75 mm²: otočte nastavovacím kolečkem doleva.
Pro průřez kabelu 1, 1,5 a 2,5 mm²: otočte nastavovacím kolečkem doprava.
Krimpujte přiložením koncovky ke kabelu a dotažením.

